

RETRACT

REFROIDISSEUR -40°C EN AEROSOL



CARACTERISTIQUES

Permet de rétracter les matériaux de quelques centièmes de millimètres afin de faciliter certains montages (usinage, roulements,...).

L'extraction des chewing-gum sur les tissus, tapis, moquettes (sans les décolorer), matières plastiques est également largement facilitée.

Possède également d'autres propriétés :

- Durcit les caoutchoucs permettant leur décollage.
- Détection des pannes sur les circuits imprimés.

Aérosol à gaz propulseur ininflammable muni d'un tube prolongateur permettant l'utilisation dans les endroits difficiles d'accès.

MODE D'EMPLOI

Assemblage ou démontage

- Pulvériser directement sur la partie intérieure à emmancher.

Extraction des chewing-gum

- Pulvériser directement sur le chewing-gum et l'enlever immédiatement avec une lame.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas pulvériser sur une partie du corps.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009